



## Močne kombinirane klešče, zakrivljene VDE-izolirane, Celotna dolžina: 190mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 701950 190    |
| GTIN                  | 4007582007447 |
| Razred artikla        | 76B           |

### Opis

#### Izvedba:

Velika zmogljivost rezanja pri majhnem naporu. Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC), primerno tudi za klavirsko žico. Ročaja z debelostensko prevleko, **izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**. Zakrivljena izvedba za izboljšano ergonomičnost in prosti pregled nad delovnim območjem.

#### Standard:

**DIN ISO 5743**

#### Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

### Tehnični opis

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Za rezanje klavirske žice do Ø | 2 mm                          |
| celotna dolžina                | 190 mm                        |
| Za rezanje trde žice do Ø      | 2,5 mm                        |
| Standard                       | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
| Standard                       | DIN ISO 5743                  |
| Material                       | Posebno orodno jeklo          |
| brez iskrenja                  | ne                            |
| Vrsta izdelka                  | Večfunkcijske klešče          |

