




## Klešče papiga Cobra®, kromirane, Celotna dolžina: 180mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	705900 180
GTIN	4003773005667
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

**Skoznji členek** (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti. Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase. S **fino regulacijo zeva** s pomočjo vzmetenega gumba.

Ročaja s prevleko iz umetne mase.

#### Standard:

**DIN ISO 8976**

#### Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

#### Dodatni pribor:

Varovalne čeljusti art. 705805 vel. 180–300.

### Tehnični opis

Število zobcev za fino regulacijo zeva	18
celotna dolžina	180 mm
Območje vpenjanja za cevi do	1.1/2 col
Vpenjalna širina za 6-kotnik	36 mm
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Oznaka proizvajalca	Cobra
Površina	kromirane

Standard	DIN ISO 8976
Material	Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja	ne
Hitra nastavitve	ne
Samodejno vpenjanje	da
Varovanje vpenjanja	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga

---

## Pribor

Garnitura nadomestnih delov Tip 180	705920 180
-------------------------------------	------------