



## Klešče papiga, žlebaste, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 250mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	705200 250
GTIN	4003773043836
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Pritisk pri prijemanju deluje le na večkrat prestavljivi **žlebasti drsni členek**, zato ne pride do zdrsa in obrabe vijaka. Omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Členki se samodejno učvrstijo pri vpenjanju matic in cevi. Oblikovani, nazobčani prijemalni čeljusti, induktivno kaljeni.

Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

#### Standard:

**DIN ISO 8976**

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano.

Vpenjalna širina za 6-kotnik: 36 mm

Območje vpenjanja za cevi do: 1.5/16 col

### Tehnični opis

celotna dolžina	250 mm
Območje vpenjanja za cevi do	1.5/16 col
Vpenjalna širina za 6-kotnik	36 mm
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Površina	kromirane
Standard	DIN ISO 8976

brez iskrenja	ne
Varovanje vpenjanja	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga