

**Kladivo iz gume, bele barve, Tip: A400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	755550 A400
GTIN	4045197720795
Razred artikla	72D

Opis**Izvedba:**

Iz žilave, trde gume (90 Shore), se ne odbija; z močnim udarnim učinkom. Obrabljeno peto je mogoče popraviti s struženjem. Z jesenovim ročajem.

Belo gumijasto telo za udarjanje za delo brez puščanja sledi.

Standard:**DIN 5128****Rezervni del:**

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 755600.

Dolžina glave: 115 mm

Ø glave: 64 mm

Dolžina ročaja: 340 mm

Masa: 500 g

Tehnični opis

Dolžina ročaja	340 mm
Ø glave	64 mm
Masa	500 g
Dolžina glave	115 mm
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Jesenov ročaj za kladivo Tip A400

755600 A400