



## Mehko kladivo brez odboja z vložki iz najlona Ročaj Superglas, Ø glave kladiva: 32mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	754800 32
GTIN	7610733087082
Razred artikla	73B

### Opis

#### Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z zatiči in robom za pritrditev nastavkov. Nastavki iz najlona odpornega na obrabo (srednje trdi).

S skoraj nezlomljivim ročajem iz steklenih vlaken SUPERGLAS, držalo iz črne umetne mase.

**Brez odboja** zaradi uteži v telesu kladiva. Pri udarcu se uteži pomaknejo navzdol in delujejo proti odboju.

#### Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

#### Rezervni del:

Za nadomestne nastavke glejte art. 754720 in 754730.

### Tehnični opis

Celotna dolžina	320 mm
Ø glave kladiva	32 mm
Material ročaja	Steklena vlakna
Masa	0,499 kg
Dolžina glave z nastavki	100 mm
Material ohišja	Jeklo
Dolžina ročaja	285 mm

Serija	PB 303
Za material	Najlon, beli
brez odboja	da
Vrsta izdelka	Kladiva

---

## Pribor

Nadomestni nastavek iz najlonasodčast Ø glave kladiva 32 mm	754730 32
Nadomestni nastavek iz najlonaploščat Ø glave kladiva 32 mm	754720 32