



Klešče papiga Cobra®, kromirane, Celotna dolžina: 250mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	705900 250
GTIN	4003773043805
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti. Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase. S **fino regulacijo zeva** s pomočjo vzmetenega gumba.

Ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

Dodatni pribor:

Varovalne čeljusti art. 705805 vel. 180–300.

Tehnični opis

Število zobcev za fino regulacijo zeva	25
celotna dolžina	250 mm
Območje vpenjanja za cevi do	2 col
Vpenjalna širina za 6-kotnik	46 mm
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Oznaka proizvajalca	Cobra
Površina	kromirane

Standard	DIN ISO 8976
Material	Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja	ne
Hitra nastavitvev	ne
Samodejno vpenjanje	da
Varovanje vpenjanja	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga

Pribor

Garnitura nadomestnih delov Tip 250	705920 250
-------------------------------------	------------