

**Kombinirane klešče, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 140mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	701600 140
GTIN	4003773039730
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC).
Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialno orodno jeklo.

Tehnični opis

Za rezanje trde žice do Ø	1,8 mm
celotna dolžina	140 mm
Za rezanje srednje trde žice do Ø	2,8 mm
Standard	DIN ISO 5746
Lastnosti čeljusti	nazobljene
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Material	Posebno orodno jeklo
Površina	kromirane
brez iskrenja	ne
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče

