



Natični viličasti ključ, Tip zeva ključa: 2-38mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 657800 2-38 |
| GTIN | 4018754158287 |
| Razred artikla | 63A |

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

L_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Napotek:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

Tehnični opis

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Natično držalo | 14×18 mm |
| Širina b | 74 mm |
| Zev ključa | 38 mm |
| Višina h | 15 mm |
| Medosna razdalja S | 32,5 mm |
| Zamenljivo orodje | Natično orodje |
| Material | Chrome-Alloy-Steel |
| Površina | kromirane (površina se ne lušči) |
| Vrsta izdelka | Natični viličasti ključ |