

**Klešče papiga Alligator®, atramentirane, Celotna dolžina: 250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	705500 250
GTIN	4003773022992
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi čezmernega stiskanja. Induktivno kaljeno. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti pri vpenjanju matic in cevi. Večstopenjska regulacija zeva. Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase,

Standard:**DIN ISO 8976****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.

Tehnični opis

celotna dolžina	250 mm
Območje vpenjanja za cevi do	2 col
Vpenjalna širina za 6-kotnik	46 mm
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Oznaka proizvajalca	Alligator
Površina	črno atramentirane
Standard	DIN ISO 8976
Material	Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja	ne

Samodejno vpenjanje	da
Varovanje vpenjanja	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga