

**Klešče papiga Cobra®, atramentirane, Celotna dolžina: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	705800 150
GTIN	4003773060116
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Skozni členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti. Klešče črno atramentirane, glava polirana. S **fino regulacijo zeva** s pomočjo vzmetenega gumba.

Ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

Dodatni pribor:

Varovalne čeljusti art. 705805 vel. 180–300.

Tehnični opis

celotna dolžina	150 mm
Število zobcev za fino regulacijo zeva	11
Območje vpenjanja za cevi do	1.1/4 col
Vpenjalna širina za 6-kotnik	30 mm
Ročaj	križno brazdano
Oznaka proizvajalca	Cobra
Površina	črno atramentirane, glava polirana

Standard	DIN ISO 8976
Material	Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja	ne
Hitra nastavitve	ne
Samodejno vpenjanje	da
Varovanje vpenjanja	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga

Pribor

Garnitura nadomestnih delov Tip 150	705920 150
-------------------------------------	------------