



Močne kombinirane klešče, kromirane VDE-izolirane, Celotna dolžina: 180mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	701900 180
GTIN	4003773010012
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Velika zmogljivost rezanja pri majhnem naporu. Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 63 HRC), primerno tudi za klavirsko žico. Izolirane po **DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** za delo pod napetostjo do 1000 V.

Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	180 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	2 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2,5 mm
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5746
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Material	Posebno orodno jeklo
Površina	kromirane

brez iskrenja

ne

Vrsta izdelka

Večfunkcijske klešče