

HOLEX**Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, svetle, Celotna dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	703000 160
GTIN	4045197166012
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivni kaljeni (pribl. 64 HRC), primerno tudi za klavirsko žico.

Klešče svetle, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:**DIN ISO 5746****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.

Tehnični opis

Za rezanje trde žice do Ø	2 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	1,5 mm
celotna dolžina	160 mm
Standard	DIN ISO 5746
Lastnosti čeljusti	znotraj nazobljene
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC), telo klešč kovano v utopu.
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	svetle

brez iskrenja

ne

Vrsta izdelka

Večfunkcijske klešče