



Klešče papiga Cobra®, atramentirane, Celotna dolžina: 180mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	705800 180
GTIN	4003773022015
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Skozni členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti. Klešče črno atramentirane, glava polirana. S **fino regulacijo zeva** s pomočjo vzmetenega gumba.

Ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

Dodatni pribor:

Varovalne čeljusti art. 705805 vel. 180–300.

Tehnični opis

Število zobcev za fino regulacijo zeva	18
celotna dolžina	180 mm
Območje vpenjanja za cevi do	1.1/2 col
Vpenjalna širina za 6-kotnik	36 mm
Ročaj	križno brazdano
Oznaka proizvajalca	Cobra
Površina	črno atramentirane, glava polirana

Standard	DIN ISO 8976
Material	Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja	ne
Hitra nastavitve	ne
Samodejno vpenjanje	da
Varovanje vpenjanja	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga

Pribor

Garnitura nadomestnih delov Tip 180	705920 180
-------------------------------------	------------