

Garant**Natični viličasti ključ s polžem, Tip zeva ključa: 1-27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657850 1-27
GTIN	4045197592279
Razred artikla	61E

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu. Zelo vsestranska uporaba zaradi možnosti nastavljanja zeva.

Pozor:

Potrebno je korigirati vrednost nastavljeno na momentnem ključu.

Prednosti:

Pri spreminjanju zeva **osne mere ni treba prilagoditi.**

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Podatki:**Legenda za risbo in formulo:**

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

L_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključne z notranjim 4-kotnikom.

Napotek:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

Tehnični opis

Širina b	61,8 mm
Višina h	14,6 mm
Natično držalo	9×12 mm
Širina zeva	1/8 – 1.1/16 col
Širina zeva	4 - 27 mm
Medosna razdalja S	62,7 mm
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Vrsta izdelka	Natični viličasti ključ