

**Klešče papiga Cobra®, atramentirane, Celotna dolžina: 250mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 705800 250 |
| GTIN | 4003773022022 |
| Razred artikla | 73F |

Opis**Izvedba:**

Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti. Klešče črno atramentirane, glava polirana. S **fino regulacijo zeva** s pomočjo vzmetenega gumba.

Ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

Dodatni pribor:

Varovalne čeljusti art. 705805 vel. 180–300.

Tehnični opis

| | |
|--|------------------------------------|
| celotna dolžina | 250 mm |
| Število zobcev za fino regulacijo zeva | 25 |
| Območje vpenjanja za cevi do | 2 col |
| Vpenjalna širina za 6-kotnik | 46 mm |
| Ročaj | križno brazdano |
| Oznaka proizvajalca | Cobra |
| Površina | črno atramentirane, glava polirana |

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Standard | DIN ISO 8976 |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |
| brez iskrenja | ne |
| Hitra nastavitve | ne |
| Samodejno vpenjanje | da |
| Varovanje vpenjanja | da |
| Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga |

Pribor

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Garnitura nadomestnih delov Tip 250 | 705920 250 |
|-------------------------------------|------------|