



## Natični obročni ključ, Tip zeva ključa: 2-17mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	657900 2-17
GTIN	4018754034239
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

#### Podatki:

#### Legenda za risbo in formulo:

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$l_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

#### Primerno za:

Za momentne ključne z notranjim 4-kotnikom.

#### Napotek:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

**Tehnični opis**

Zev ključa	17 mm
Širina b	27 mm
Natično držalo	14×18 mm
Višina h	12 mm
Medosna razdalja S	25 mm
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Orodje s funkcijo raglje	ne
Vrsta izdelka	Natični obročni ključ