

**Garant****Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, kromirane VDE-izolirane, Celotna dolžina: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	701710 200
GTIN	4045197501431
Razred artikla	71B

**Opis****Izvedba:**

Krom-vanadijevo jeklo. Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC), primerno tudi za klavirsko žico. **Za delo pod napetostjo do 1000 V v skladu z DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko, z dobro oprijemljivo površino **Haptoprene**.

**Standard:****DIN ISO 5746****Tehnični opis**

celotna dolžina	200 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	2 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2,5 mm
elektrostatična lastnost	VDE 1000 V
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5746
Lastnosti čeljusti	nazobljene
Ročaj	Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene

Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirane
brez iskrenja	ne
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče