

**Garant**
**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 6/S4mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268717 6/S4
GTIN	4045197923738
Razred artikla	21V

## Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CDCT S4010.
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
ISO-oznaka držala	A06X SCLDR/LS4
Višina vpenjanja $L_2$	5,54 mm
Celotna dolžina $L$	65 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 10
Srednji premik $L_3$	3,73 mm
Velikost ploščice	4 mm
Prevesna dolžina $L_1$	18 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	6,92 mm
Ø držala $D_s$	6 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm

659957 200