



## Klešče papiga Cobra®, atramentirane, Celotna dolžina: 300mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	705800 300
GTIN	4003773034087
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

**Skoznji členek** (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti. Klešče črno atramentirane, glava polirana. S **fino regulacijo zeva** s pomočjo vzmetenega gumba.

Ročaja s prevleko iz umetne mase.

#### Standard:

**DIN ISO 8976**

#### Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

#### Dodatni pribor:

Varovalne čeljusti art. 705805 vel. 180–300.

### Tehnični opis

celotna dolžina	300 mm
Število zobcev za fino regulacijo zeva	30
Območje vpenjanja za cevi do	2.3/4 col
Vpenjalna širina za 6-kotnik	60 mm
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Oznaka proizvajalca	Cobra
Površina	črno atramentirane, glava polirana
Standard	DIN ISO 8976

Material	Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja	ne
Hitra nastavitev	ne
Samodejno vpenjanje	da
Varovanje vpenjanja	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga

---

## Pribor

Garnitura nadomestnih delov Tip 300	705920 300
-------------------------------------	------------