

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 5/S4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268718 5/S4
GTIN	4045197923769
Razred artikla	21V

**Tehnični opis**

Prevesna dolžina $L_1$	15 mm
Velikost ploščice	4 mm
Srednji premik $L_3$	2,95 mm
Višina vpenjanja $L_2$	4,6 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 10
ISO-oznaka držala	A05X SCLDR/LS4
primerna obračalna rezalna ploščica	CDCT S4010.
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	5,78 mm
Celotna dolžina L	65 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Ø držala $D_s$	5 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni  
vrtilni moment 200 cNm

659957 200