

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 8/S4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268717 8/S4
GTIN	4045197923745
Razred artikla	21V

**Tehnični opis**

Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	24 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Srednji premik L <sub>3</sub>	4,7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CDCT S4010.
ISO-oznaka držala	A08X SCLDR/LS4
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 10
Celotna dolžina L	76 mm
Velikost ploščice	4 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	9,05 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	7,49 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni  
vrtilni moment 200 cNm

659957 200