

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 8/S4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268718 8/S4
GTIN	4045197923783
Razred artikla	21V

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 10
ISO-oznaka držala	A08X SCLDR/LS4
Višina vpenjanja L ₂	7,49 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CDCT S4010.
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Prevesna dolžina L ₁	24 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	9,05 mm
Srednji premik L ₃	4,7 mm
Velikost ploščice	4 mm
Celotna dolžina L	76 mm
Ø držala D _s	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 200 cNm

659957 200