

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 6/S4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268718 6/S4
GTIN	4045197923776
Razred artikla	21V

**Tehnični opis**

Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Velikost ploščice	4 mm
Višina vpenjanja $L_2$	5,54 mm
ISO-oznaka držala	A06X SCLDR/LS4
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 10
Srednji premik $L_3$	3,73 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CDCT S4010.
Celotna dolžina L	65 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	6,92 mm
Prevesna dolžina $L_1$	18 mm
Ø držala $D_s$	6 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni  
vrtilni moment 200 cNm

659957 200