

**Garant****Natični viličasti ključ s polžem, Tip zeva ključa: 2-30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657850 2-30
GTIN	4045197592293
Razred artikla	61E

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu. Zelo vsestranska uporaba zaradi možnosti nastavljanja zeva.

**Pozor:**

Potrebno je korigirati vrednost nastavljeno na momentnem ključu.

**Prednosti:**

Pri spreminjanju zeva **osne mere ni treba prilagoditi.**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Podatki:****Legenda za risbo in formulo:**

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$l_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

**Primerno za:**

Za momentne ključke z notranjim 4-kotnikom.

**Napotek:**

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

## Tehnični opis

Širina b	71,8 mm
Natično držalo	14×18 mm
Višina h	16,9 mm
Širina zeva	3/16 – 1.3/16 col
Širina zeva	5 - 30 mm
Medosna razdalja S	74,4 mm
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Vrsta izdelka	Natični viličasti ključ