

Garant**Nastavljivo držalo ojačano, Tip: 0****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	148200 0
GTIN	4045197923929
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.

Za **velike** obremenitve in **natančno uporabo**. Vse dimenzije s **kakovostno kovanim jeklenim osnovnim telesom** in vgrajeno fiksno čeljustjo. **Okrogla libela** za ravno namestitev.

Standard: DIN 1814

Ø območja vpenjanja: 2 - 5 mm

za ročne navojne svedre DIN 352: M1–M8

za Ø ročnega povrtala DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

Celotna dolžina: 125 mm

Tehnični opis

za ročne navojne svedre DIN 352	M1–M8
Ø območja vpenjanja	2 - 5 mm
Celotna dolžina	125 mm
za Ø ročnega povrtala DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta izdelka	Držala za navojne svedre