

Garant**Nastavljivo držalo ojačano, Tip: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	148200 4
GTIN	4045197923974
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.

Za **velike** obremenitve in **natančno uporabo**. Vse dimenzije s **kakovostno kovanim jeklenim osnovnim telesom** in vgrajeno fiksno čeljustjo. **Okrogla libela** za ravno namestitev.

Standard: DIN 1814

Ø območja vpenjanja: 5,5 - 16 mm

za ročne navojne svedre DIN 352: M9 – M27

za Ø ročnega povrtala DIN 206: 7 - 20 mm

Celotna dolžina: 480 mm

Tehnični opis

za Ø ročnega povrtala DIN 206	7 - 20 mm
Celotna dolžina	480 mm
za ročne navojne svedre DIN 352	M9 – M27
Ø območja vpenjanja	5,5 - 16 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta izdelka	Držala za navojne svedre