

Garant**Nastavljivo držalo ojačano, Tip: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	148200 2
GTIN	4045197923950
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.

Za **velike** obremenitve in **natančno uporabo**. Vse dimenzije s **kakovostno kovanim jeklenim osnovnim telesom** in vgrajeno fiksno čeljustjo. **Okrogla libela** za ravno namestitev.

Standard: DIN 1814

Ø območja vpenjanja: 3 - 9 mm

za ročne navojne svedre DIN 352: M4 – M12

za Ø ročnega povrtala DIN 206: 5 - 10 mm

Celotna dolžina: 265 mm

Tehnični opis

Ø območja vpenjanja	3 - 9 mm
Celotna dolžina	265 mm
za ročne navojne svedre DIN 352	M4 – M12
za Ø ročnega povrtala DIN 206	5 - 10 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta izdelka	Držala za navojne svedre