

Garant**Nastavljivo držalo ojačano, Tip: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	148200 5
GTIN	4045197923981
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.

Za **velike** obremenitve in **natančno uporabo**. Vse dimenzije s **kakovostno kovanim jeklenim osnovnim telesom** in vgrajeno fiksno čeljustjo. **Okrogla libela** za ravno namestitev.

Standard: DIN 1814

Ø območja vpenjanja: 7 - 20 mm

za ročne navojne svedre DIN 352: M12 – M33

za Ø ročnega povrtala DIN 206: 9 - 26 mm

Celotna dolžina: 700 mm

Tehnični opis

za Ø ročnega povrtala DIN 206	9 - 26 mm
Ø območja vpenjanja	7 - 20 mm
za ročne navojne svedre DIN 352	M12 – M33
Celotna dolžina	700 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta izdelka	Držala za navojne svedre