

Garant**Nastavljivo držalo ojačano, Tip: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	148200 6
GTIN	4045197923998
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.

Za **velike** obremenitve in **natančno uporabo**. Vse dimenzije s **kakovostno kovanim jeklenim osnovnim telesom** in vgrajeno fiksno čeljustjo. **Okrogla libela** za ravno namestitev.

Tehnični opis

Celotna dolžina	1000 mm
za ročne navojne svedre DIN 352	M16 – M42
Ø območja vpenjanja	9 - 24 mm
za Ø ročnega povrtala DIN 206	11 - 32 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta izdelka	Držala za navojne svedre