

Garant**Nastavljivo držalo ojačano, Tip: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	148200 3
GTIN	4045197923967
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.

Za **velike** obremenitve in **natančno uporabo**. Vse dimenzije s **kakovostno kovanim jeklenim osnovnim telesom** in vgrajeno fiksno čeljustjo. **Okrogla libela** za ravno namestitev.

Standard: DIN 1814

Ø območja vpenjanja: 4,9 - 12 mm

za ročne navojne svedre DIN 352: M5–M20

za Ø ročnega povrtala DIN 206: 6,5 - 15 mm

Celotna dolžina: 370 mm

Tehnični opis

za Ø ročnega povrtala DIN 206	6,5 - 15 mm
Ø območja vpenjanja	4,9 - 12 mm
za ročne navojne svedre DIN 352	M5–M20
Celotna dolžina	370 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta izdelka	Držala za navojne svedre