

Garant**Nastavljivo držalo ojačano, Tip: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	148200 7
GTIN	4045197924209
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.

Za **velike** obremenitve in **natančno uporabo**. Vse dimenzije s **kakovostno kovanim jeklenim osnovnim telesom** in vgrajeno fiksno čeljustjo. **Okrogla libela** za ravno namestitev.

Tehnični opis

za \varnothing ročnega povrtala DIN 206	20 - 45 mm
za ročne navojne svedre DIN 352	M25 – M58
Celotna dolžina	1258 mm
\varnothing območja vpenjanja	14,5 - 36 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta izdelka	Držala za navojne svedre