

Garant**Nastavljivo držalo ojačano, Tip: 1.1/2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	148200 1.1/2
GTIN	4045197923943
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.

Za **velike** obremenitve in **natančno uporabo**. Vse dimenzije s **kakovostno kovanim jeklenim osnovnim telesom** in vgrajeno fiksno čeljustjo. **Okrogla libela** za ravno namestitev.

Standard: DIN 1814

Ø območja vpenjanja: 2 - 8 mm

za ročne navojne svedre DIN 352: M1–M12

za Ø ročnega povrtala DIN 206: 2,5 - 9,5 mm

Celotna dolžina: 175 mm

Tehnični opis

za ročne navojne svedre DIN 352	M1–M12
za Ø ročnega povrtala DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Celotna dolžina	175 mm
Ø območja vpenjanja	2 - 8 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta izdelka	Držala za navojne svedre