

Garant**Nastavljivo držalo ojačano, Tip: 1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	148200 1
GTIN	4045197923936
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.

Za **velike** obremenitve in **natančno uporabo**. Vse dimenzije s **kakovostno kovanim jeklenim osnovnim telesom** in vgrajeno fiksno čeljustjo. **Okrogla libela** za ravno namestitev.

Standard: DIN 1814

Ø območja vpenjanja: 2 - 6,3 mm

za ročne navojne svedre DIN 352: M1 – M10

za Ø ročnega povrtala DIN 206: 2,5 - 7,5 mm

Celotna dolžina: 175 mm

Tehnični opis

Celotna dolžina	175 mm
za ročne navojne svedre DIN 352	M1 – M10
Ø območja vpenjanja	2 - 6,3 mm
za Ø ročnega povrtala DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta izdelka	Držala za navojne svedre