

**Akumulatorsko vrtalno kladivo, Tip: GBH18VEC****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	P07551 GBH18VEC
GTIN	3165140924016
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

- **Boschev EC-motor zagotavlja dolgi čas delovanja (> 190 izvrtin 6 × 40 mm v beton) z enim polnjenjem akumulatorja (5,0 Ah).**
- **Majhna masa (le 2,7 kg) in kompaktna izvedba za udobno delo.**
- **Inovativni akumulatorji CoolPack skrbijo za optimalno odvajanje toplote in s tem podaljšujejo življenjsko dobo za do 100 odstotkov (v primerjavi z Li-ionskimi akumulatorji brez Cool-Pack).**

Obseg dobave:

3 × 18 V/5,0 Ah Li-ionski akumulator, polnilnik akumulatorjev GAL 1880CV, L-BOXX, USB-adapter.

Tehnični opis

Oblika vpenjala za orodja	Držalo SDS-plus
Udarna energija	1,7 J
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca	GBH 18VEC
Kapaciteta akumulatorja	5 Ah

Napetost akumulatorja	18 V
Število vključenih akumulatorjev	3
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Vrtalno kladivo