

**Klešče papiga, s fino regulacijo zeva, črne barve, Celotna dolžina: 180 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	706000 180
GTIN	4045197439536
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. **Fina regulacija zeva** s pomočjo vzmetenega gumba. Oblikovani, nazobčani prijemalni čeljusti, členek se samodejno učvrsti ob vpenjanju. Površina mangan fosfatirana, čeljust polirana. Ergonomično oblikovana ročaja z nedersečo prevleko iz umetne mase.

Standard:**DIN ISO 8976****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano.
Vpenjalna širina za 6-kotnik: 28 mm
Območje vpenjanja za cevi do: 1 col
Število zobcev za fino regulacijo zeva: 10

Tehnični opis

Število zobcev za fino regulacijo zeva	10
celotna dolžina	180 mm
Območje vpenjanja za cevi do	1 col
Vpenjalna širina za 6-kotnik	28 mm
Ročaj	nederseča prevleka iz umetne mase
Površina	mangan-fosfatirane, čeljusti polirane
Standard	DIN ISO 8976

Izvedba čeljusti	oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti
Ročaj	nedrseča prevleka iz umetne mase
Material	Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu
brez iskrenja	ne
Fina regulacija zeva	da
Samodejno vpenjanje	da
Varovanje vpenjanja	da