



Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3 profil Hex-Plus-Profil, nerjavno jeklo „Stainless“, 6-kotnik: 4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	675494 4
GTIN	4013288111234
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000–675050.

S torzijsko cono za manjšo porabo moči pri vijačenju. Nerjavno plemenito jeklo, žilavi zaradi kaljenja v ledu in vakuumu.

Uporaba:

Za vijake z notranjim 6-kotnikom po DIN 7426 oz. DIN ISO 2351-3.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Nerjavno plemenito jeklo.

Tehnični opis

celotna dolžina	25 mm
6-kotnik	4 mm
6-kotno držalo vijačnega nastavka	C 6,3
Oznaka proizvajalca	3840/1 TS
Material	Plemenito jeklo, INOX
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek

