

**Kladivo iz gume, bele barve, Tip: A600****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	755550 A600
GTIN	4045197720801
Razred artikla	72D

**Opis****Izvedba:**

Iz žilave, trde gume (90 Shore), se ne odbija; z močnim udarnim učinkom. Obrabljeno peto je mogoče popraviti s struženjem. Z jesenovim ročajem.

Belo gumijasto telo za udarjanje za delo brez puščanja sledi.

**Standard:****DIN 5128****Rezervni del:**

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 755600.

Dolžina glave: 130 mm

Ø glave: 74 mm

Dolžina ročaja: 380 mm

Masa: 750 g

**Tehnični opis**

Dolžina ročaja	380 mm
Ø glave	74 mm
Masa	750 g
Dolžina glave	130 mm
Vrsta izdelka	Kladiva

---

## Pribor

Jesenov ročaj za kladivo Tip A600

755600 A600