

**Kladivo iz gume, bele barve, Tip: A900****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	755550 A900
GTIN	4045197720818
Razred artikla	72D

Opis**Izvedba:**

Iz žilave, trde gume (90 Shore), se ne odbija; z močnim udarnim učinkom. Obrabljeno peto je mogoče popraviti s struženjem. Z jesenovim ročajem.

Belo gumijasto telo za udarjanje za delo brez puščanja sledi.

Standard:**DIN 5128****Rezervni del:**

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 755600.

Dolžina glave: 140 mm

Ø glave: 90 mm

Dolžina ročaja: 380 mm

Masa: 1150 g

Tehnični opis

Dolžina ročaja	380 mm
Ø glave	90 mm
Masa	1150 g
Dolžina glave	140 mm
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Jesenov ročaj za kladivo Tip A600

755600 A600