



Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3 nerjavno jeklo „Stainless“, Velikost križne zareze/celotna dolžina: 1/25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	675492 1/25
GTIN	4013288111012
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000 – 675050.

S torzijsko cono za manjšo porabo moči pri vijačenju. Nerjavno plemenito jeklo, žilavi zaradi kaljenja v ledu in vakuumu.

Uporaba:

Za vijake s križno zarezo Phillips po DIN 3128 oz. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Nerjavno plemenito jeklo.

Tehnični opis

Velikost križne zareze	1
celotna dolžina	25 mm
6-kotno držalo vijačnega nastavka	C 6,3
Oznaka proizvajalca	3855/1 TS PZ
Standard	DIN ISO 1173
Material	Plemenito jeklo, INOX
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv

Vrsta izdelka

Vijačni nastavek