

**Klešče papiga Cobra®, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	705950 250
GTIN	4003773005681
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti. Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko. S **fino regulacijo zeva** s pomočjo vzmetenega gumba.

Standard:**DIN ISO 8976****Material:**

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

Dodatni pribor:

Varovalne čeljusti art. 705805 vel. 180–300.

Tehnični opis

celotna dolžina	250 mm
Število zobcev za fino regulacijo zeva	25
Območje vpenjanja za cevi do	2 col
Vpenjalna širina za 6-kotnik	46 mm
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Oznaka proizvajalca	Cobra
Površina	kromirane
Standard	DIN ISO 8976

Material	Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja	ne
Hitra nastavitev	ne
Samodejno vpenjanje	da
Varovanje vpenjanja	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga

Pribor

Garnitura nadomestnih delov Tip 250	705920 250
-------------------------------------	------------