




Natično držalo za vijalne nastavke, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	657930 1
GTIN	4018754103911
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

Uporaba:

Za vpenjanje vijalnih nastavkov s 6-kotnim držalom v skladu z DIN 1173 C 8 (5/16-colski).

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

l_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Napotek:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

Dopustna obremenitev orodij je omejena glede na velikost zeva ključa in je lahko manjša od zmogljivosti momentnega ključa.

Zamenljivo orodje: Natično orodje

Širina b: 16 mm

Višina h: 12,5 mm

Medosna razdalja S: 17,5 mm

Natično držalo: 9×12 mm

Tehnični opis

Širina b	16 mm
Višina h	12,5 mm
Potrebna je korekcija medosne razdalje	ne
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Vpenjalo za vijačne nastavke	5/16 col
Natično držalo	9×12 mm
Serija	736
Medosna razdalja S	17,5 mm
Material	Chrome-Alloy-Steel
Orodje s funkcijo raglje	ne
Vrsta izdelka	Natično držalo za vijačne nastavke