



Natični obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 11 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	657920 11
GTIN	4035894038798
Razred artikla	66F

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

Patentirano specialno orodje za vijalne zveze cevovodov in druge matice za cevne priključke. Z naslonom za glavo vijaka; preprečuje spodsavanje.

Prednosti:

Funkcija raglje nudi **velik prihranek časa in olajšuje delo** v primerjavi z običajnimi obročnimi orodji.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

L_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Napotek:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

Tehnični opis

Širina b	33 mm
Višina h	11 mm
Natično držalo	9×12 mm
Zev ključa	11 mm
Medosna razdalja S	17,5 mm
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Funkcija raglje	da
Vrsta izdelka	Natično orodje z ragljo