

**Močne klešče za armature, pocinkane, Celotna dolžina: 250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	706670 250
GTIN	4003773071419
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

S posebej ozko glavo in dolgimi ročajji. Zelo trda rezila, precizno brušena, glava svetla.

**Uporaba:**

Posebej za prepletanje armaturnega železa, velika prestava. Primerne za rezanje mehke žice Ø do 4,5 mm. Razbremenitev mišic zaradi močnega dušenja udarca pri rezanju.

**Standard:**

**DIN ISO 9242**

**Material:**

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

**Tehnični opis**

celotna dolžina	250 mm
Za rezanje srednje trde žice do Ø	3,3 mm
Standard	DIN ISO 9242
Glava	vitka
Ročaj	dolge
Material	Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina	pocinkane
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče

