

**Natična raglja, dvosmerna z zunanjim 4-kotnikom, Zunanji 4-kotnik: 1/4col****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 659877 1/4 |
| GTIN | 7610733232802 |
| Razred artikla | 63D |

Opis**Izvedba:**

Iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana.

Primerno za:

Momentne izvijače art. 659906/659908/659911 (do kat. 48) in 659912 **vel. 1600** in za garniture izvijačev z zložljivim ročajem art. 667625/667645.

Napotek:

Druga stebila najdete pod art. 659870/659872 in 659878–659884.

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

celotna dolžina: 67 mm

Uporabna dolžina: 51 mm

Tehnični opis

| | |
|-------------------|------------------|
| Uporabna dolžina | 51 mm |
| celotna dolžina | 67 mm |
| Pogonski 4-kotnik | 1/4 col |
| Pogonski profil | 4-kotni izvijač |
| Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |

