

**Elektronski momentni izvijač, Maksimalni vrtilni moment: 50cNm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	659050 50
GTIN	4045197503862
Razred artikla	62E

Opis**Izvedba:**

Zelo vsestransko uporaben momentni ključ z dvokomponentnim ročajem, velikim prikazovalnikom in hitrovpenjalnim spojnim držalom za vijačne nastavke. Ko doseže nastavljeni zatezni moment, momentni ključ odda optični in zvočni signal. S prikazom temenske vrednosti in s prikazom v realnem času sta na voljo 2 načina prikazovanja. Podatkovni pomnilnik za 50 vrednosti.

Merilne enote: cNm, lbf·in, kgf·cm

Uporaba:

Nadzor vrtilnega momenta; nadzorovano zatezanje vijakov pri posameznih vijačenjih ali majhnih serijah.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Tehnični opis

Ločljivost	0,1 cNm
Masa	200 g
Maksimalni vrtilni moment	50 cNm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	± 2 %
Območje vrtilnega momenta	10 - 50 cNm
Število vključenih baterij	1

Signalizacija sproženja	optično
Signalizacija sproženja	akustično
Način priključka	Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole
Preklop odčitavanja	cNm
Preklop odčitavanja	lbfm
Preklop odčitavanja	kgfcm
Merilni postopek	Vrtilni moment
Princip proženja	Elektromehansko sprožilo
Povratne informacije	s prikazom
Nastavitev sprožilne vrednosti	digitalno, nastavljivo
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	nastavljiva
Celotna dolžina L	203 mm
Prikazovalnik	digitalno
Kalibriranje	O3
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vpenjalo za vijačne nastavke	F 6,3
Standard	DIN EN ISO 6789
Možnost protokoliranja podatkov	da
Merilno orodje	elektronsko
Tip baterij	LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Momentni izvijač

Storitve

Kalibriranje Momentni izvijač na obeh straneh Maksimalni vrtilni moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2

Pribor

Izvijač s konico v obliki kovanca Dolžina rezila 45 mm	664311 45
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081551 LR3
Izvijač s konico v obliki kovanca Dolžina rezila 45 mm	664310 45
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
Pokrov predala za baterije Tip 1	655346 1