



Natična raglja za vijačne nastavke, Vpenjalo za vijačne nastavke: 5/16col



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	657940 5/16
GTIN	4018754154715
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

Z ragljo s preklopom za desni ali levi tek.

Uporaba:

Za vpenjanje vijačnih nastavkov s 6-kotnim držalom v skladu z DIN ISO 1173, C 8 in E 8 (5/16-colski).

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

l_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključne z notranjim 4-kotnikom.

Napotek:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

Dopustna obremenitev orodij je omejena glede na velikost zeva ključa in je lahko manjša od zmogljivosti momentnega ključa.

Tehnični opis

Višina h	17,9 mm
Natično držalo	9×12 mm
Širina b	29 mm
Trajna obremenitev	40 Nm
Vpenjalo za vijačne nastavke	5/16 col
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Število zob	30
Serijska	725B
Medosna razdalja S	28 mm
Material	Chrome-Alloy-Steel
Raglja, dvosmerna	da
Orodje s funkcijo raglje	da
Vrsta izdelka	Natična raglja za vijačne nastavke