



## Natična raglja za vijačne nastavke, Vpenjalo za vijačne nastavke: 1/4col



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	657940 1/4
GTIN	4018754140794
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

#### Z ragljo s preklopom za desni ali levi tek.

#### Uporaba:

Za vpenjanje vijačnih nastavkov s 6-kotnim držalom v skladu z DIN ISO 1173, C 6,3 in E 6,3 (1/4-colski).

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

#### Podatki:

#### Legenda za risbo in formulo:

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$l_4$  = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

#### Primerno za:

Za momentne ključne z notranjim 4-kotnikom.

#### Napotek:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

Dopustna obremenitev orodij je omejena glede na velikost zeva ključa in je lahko manjša od zmogljivosti momentnega ključa.

## Tehnični opis

Vpenjalo za vijakne nastavke	1/4 col
Širina b	22 mm
Višina h	13,6 mm
Natično držalo	9×12 mm
Trajna obremenitev	40 Nm
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Število zob	22
Serijska	725B
Medosna razdalja S	17,5 mm
Material	Chrome-Alloy-Steel
Raglja, dvosmerna	da
Orodje s funkcijo raglje	da
Vrsta izdelka	Natična raglja za vijakne nastavke