

**Elektronski momentni izvijač, Maksimalni vrtilni moment: 400cNm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	659050 400
GTIN	4045197503886
Razred artikla	62E

Opis**Izvedba:**

Zelo vsestransko uporaben momentni ključ z dvokomponentnim ročajem, velikim prikazovalnikom in hitrovpenjalnim spojnim držalom za vijačne nastavke. Ko doseže nastavljeni zatezni moment, momentni ključ odda optični in zvočni signal. S prikazom temenske vrednosti in s prikazom v realnem času sta na voljo 2 načina prikazovanja. Podatkovni pomnilnik za 50 vrednosti.

Merilne enote: cNm, lbf·in, kgf·cm

Uporaba:

Nadzor vrtilnega momenta; nadzorovano zatezanje vijakov pri posameznih vijačenjih ali majhnih serijah.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Tehnični opis

Maksimalni vrtilni moment	400 cNm
Ločljivost	0,1 cNm
Masa	200 g
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	± 2 %
Območje vrtilnega momenta	80 - 400 cNm
Število vključenih baterij	1

Nastavitev sprožilne vrednosti	digitalno, nastavljivo
Prikazovalnik	digitalno
Merilni postopek	Vrtilni moment
Preklop odčitavanja	cNm
Preklop odčitavanja	lbf·in
Način priključka	Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 col
Signalizacija sproženja	optično
Signalizacija sproženja	akustično
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	nastavljiva
Princip proženja	Elektromehansko sprožilo
Povratne informacije	s prikazom
Celotna dolžina L	203 mm
Kalibriranje	O3
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vpenjalo za vijačne nastavke	F 6,3
Standard	DIN EN ISO 6789
Možnost protokoliranja podatkov	da
Merilno orodje	elektronsko
Tip baterij	LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Momentni izvijač

Storitve

Kalibriranje Momentni izvijač na obeh straneh
Maksimalni vrtilni moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2

Pribor

081561 LR3

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3

Pokrov predala za baterije Tip 1

655346 1

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3

081551 LR3

Izvijač s konico v obliki kovanca Dolžina rezila 45 mm

664310 45

Izvijač s konico v obliki kovanca Dolžina rezila 45 mm

664311 45