



Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3 BiTorsion z diamantno prevleko, Velikost križne zareze/celotna dolžina: 2/25mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 675530 2/25 |
| GTIN | 4013288191649 |
| Razred artikla | 63H |

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000 – 675050.

Izvedba **BiTorsion** z zmanjšano trdoto v torzijski coni, ki blaži sunke sile = daljša življenjska doba. Optimalen učinek v povezavi s hitrovpenjalnim držalom BiTorsion art. 675030.

Z diamantno prevleko profila za doseganje manjših izmetnih sil, manjše obrabe in podaljšanje življenjske dobe.

Uporaba:

Za vijake s križno zarezo Phillips po DIN 3128 oz. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, **žilava**.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Velikost križne zareze | 2 |
| celotna dolžina | 25 mm |
| 6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 |
| Oznaka proizvajalca | 855/1 BDC PZ |
| Standard | DIN ISO 1173 |
| Pogonski profil | Izvičaj Pozidriv |

Vrsta izdelka

Vijačni nastavek