

**Pritezni vijak za rezkar prevrtan, DIN 6367, za Ø trna: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309861 32
GTIN	4250122674207
Razred artikla	30N

Opis**Uporaba:**

Za pritrditev nasadnih rezkarjev.
Odvajanje hladilnega sredstva prek stranskih izvrtin.

Napotek:

Združljivo z

- vmesniki HSK, PSC.
- Vmesnik SK in BT z obliko vpenjala ADB.

Tehnični opis

Dolžina navoja	26 mm
Navoj M	M16
Ø glave	42 mm
Debelina glave	9 mm
za Ø trna	32 mm
Standard	DIN 6367

Vrsta izdelka

Pritezni vijak